

6.01531.00 Power 180-5 W OF

Kompressor Power 180-5 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Vergleichbare Gerätekennwerte

Ansaugleistung 160 l/min Füllleistung 90 I/min Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) 75 l/min Max. Druck 8 bar Nennaufnahmeleistung 1,1 kW Max. Drehzahl 2.850 /min

Kesselgröße

Abmessungen 370 x 395 x 286 mm

Gewicht 16 kg Kabellänge 4 m

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung