


1					2					3		4			
指定公差 General tolerance	角度公差 Angular tolerance ±[°]				寸法公差 Dimensional tolerance ±[mm]					符号 Sym.	年月日 Date	訂正履歴 Revisions	記印 Sgn.	検印 Chk.	
	短辺 長さ Legth of short side														
	~	~	~	100						△					
	10	50	100		精 f	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	△				
	精 f	1	0.5	0.3	0.1	中 m	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△			
粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△				



外観寸法図 (Dimensions)



仕様 (specifications)	
補修パーツ発注型番 (Part No.)	M02201022-112F1
取付可能機種 (The models able to be installed)	KJ(B)
質量 (Mass)	70g

参考用 (Rference data)		
定格 At maximum efficiency	定格電圧 Rated voltage	12V DC
	回転数 Speed	2300 r/min
	トルク Torque	1.47 mN・m
	制動トルク Stall torque	5.88 mN・m
無負荷 No load	回転数 Speed	3100 r/min
	電流 Current	40mA以下 Less than 40mA

設計 Dgn.by	製図 Dwn.by	検図 Chk.by	承認 App by	図名 Name	機種名 Model	特注No. S.P.No.
Yoshida	T.Motoshita			モータ組立 Motor assembly	-	
82.4.2	09.2.26			仕様書 Specifications	品目コード Part No.	
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:1	株式会社 パトライト PATLITE Corporation	図番 Drawing No.	M02201022-112F1	
					KJ-310-MOTOR-A57A	