

SIMATIC S7, TS ADAPTER IE BASIC FUER SIMATIC
TELESERVICE, ANSCHLUSS AN ETHERNET,
STROMVERSORGUNG EXT. 24V



Allgemeine Informationen

Engineering mit

- | | |
|---|------|
| • STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version | V11 |
| • STEP 7 projektierbar/integriert ab Version | V5.4 |

Aufbauart/Montage

- | | |
|-----------------------------|----|
| Schienen-Montage möglich | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | Ja |

Versorgungsspannung

- | | |
|--|--------|
| Nennwert (DC) | 24 V |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 19,2 V |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V |

Eingangsstrom

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| Stromaufnahme, typ. | 50 mA; incl. TS Module Modem |
| Stromaufnahme, max. | 100 mA |
| Einschaltstrom, max. | 5,8 A |

Schnittstellen

| | |
|--|-----------------------------------|
| Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Industrial Ethernet | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Industrial-Ethernet-Schnittstelle <li style="padding-left: 20px;">— 100 Mbit/s <li style="padding-left: 20px;">— 1000 Mbit/s | 1 x Ethernet (RJ45) Ja Nein |
| Maße | |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 100 g |
| letzte Änderung: | 12.02.2016 |