



French

Gracias por comprar este Nivel Láser STRAIT-LINE®.

SI tiene alguna pregunta acerca de este producto o su uso, comuníquese con nuestro central de servicio al cliente al número gratuito 1-800-464-7946.

NIVEAU LASER

Lorsque vous utilisez cet instrument, il met une ligne laser qui génère une ligne droite sur la surface sur laquelle l'instrument est placé.

Cet appareil est un outil laser de Classe IIIA (version américaine) ou IIIIR (version européenne) et est fabriqué conformément à la norme de sécurité internationale IEC 60825-1.

CONSIGNES EN COURTE

Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures.

AVERTISSEMENTS

IMPORTANT: Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet instrument. NE retirer AUCUNE étiquette de l'instrument.

MISE EN GARDE : L'utilisation des commandes ou le rendement des procédures autres que celles précisées aux présentes peuvent provoquer une radioexposition dangereuse.

La puissance d'émission du faisceau laser excède 1mW dans la catégorie II et est inférieure à 5mW dans la catégorie IIIA (version américaine). Par conséquent, il faut respecter les avertissements suivants afin d'éviter des blessures :

- **Ne** jamais pointer le Niveau Laser dans les yeux de quelqu'un d'autre.
- **Ne pas** fixer directement du regard le faisceau laser.
- **Ne pas** placer l'outil au niveau des yeux ou faire fonctionner l'outil sur ou près d'une surface réfléchissante, puisque le faisceau laser pourrait être projeté dans vos yeux ou dans les yeux de quelqu'un d'autre.

TOUJOURS fermer le faisceau laser lorsqu'il n'est pas utilisé ou s'il est laissé sans surveillance pour une certaine période de temps. Retirer les piles avant de ranger l'instrument pour une longue période de temps afin qu'il ne soit pas endommagé en cas de détérioration des piles.

Cet instrument est conçu pour générer une ligne droite sur la surface sur laquelle l'appareil est placé. Toute réflexion de la ligne sur une autre surface, par exemple un mur de retour, ne doit pas être utilisée comme une référence.

DONNÉES TECHNIQUES :

Usage recommandé	: À l'intérieur
Longueur de la ligne laser	: Jusqu'à 5 mètres (4,57 pi)
Type de diode laser	: Diode laser rouge 650 nm
Classe de laser	: Version américaine * Classe IIIA Version européenne * Classe IIIIR
Distance de fonctionnement	: Jusqu'à 5 mètres (4,57 pi) de lumière visible, à l'intérieur
Alimentation	: 2 piles AAA 1,5 V
Autonomie	: approximativement 10 heures d'utilisation continue avec des piles alcalines
Température de fonctionnement	: 0° à 40°C (32°F à 104°F)
Dimensions	: 83 mm x 76 mm x 60 mm (3 1/4 po x 3 po x 2 3/8 po) : 180 g (6.3 oz) sans les piles

Commandes

- 1. Insérer les piles**
Ouvrir le couvercle de la batterie à la partie supérieure de l'appareil. Placer deux piles AAA dans le compartiment à gauche et le signe + à droite.
- 2. Mesurer**
Mesurer la zone afin de déterminer le Niveau Laser sur le mur ou le sol. **AVERTISSEMENT :** Le Niveau Laser projette un faisceau laser, n'importe quelle direction.
- 3. Aligner**
Pour l'utilisation sur le sol, placer le Niveau Laser sur la marque de l'étape 2.
Pour utiliser l'adhésif Command™ de 3M avec le Niveau Laser : Retirer l'étiquette rouge Command™ de 3M de la doublure. Fixer la bande solidement sur la base du Niveau Laser. Retirer la doublure noire « murale ». Placer le Niveau Laser solidement contre la surface.
- 4. Allumer**
À l'arrière du Niveau Laser, pousser le bouton vert. **AVERTISSEMENT :** Ne pas fixer du regard ou regarder dans le chemin du faisceau lors de la mise en marche. Le laser peut causer des blessures.
- 5. Pour retirer le Niveau Laser muni d'une bande d'adhésif Command™ de 3M.**
Tenir le Niveau Laser avec une main et avec l'autre main tirer DOUCEMENT la languette Command™ de 3M directement vers le bas contre le mur ou la surface. Étirer la bande d'au moins 12 pouces (30,5 cm) jusqu'à ce que le Niveau Laser se décolle du mur. Ne jamais tirer la base ou la bande vers soi, car cela pourrait causer des dommages.

Entretien et manipulation

- Les outils au laser sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin.
- Éviter les chocs, les vibrations et la chaleur extrême.
- Éviter la poussière et l'eau qui pourraient obstruer la lentille. Au besoin, utiliser un chiffon doux ou un coton-tige et du nettoyant pour verre pour nettoyer la lentille. Ne jamais nettoyer la lentille lorsque le Niveau Laser est en marche (ON).
- Garder l'outil au laser sec et propre.
- Vérifier les piles régulièrement pour éviter la détérioration.
- Retirer les piles lorsque l'outil au laser est entreposé pendant une période de temps prolongée.

Garantie :

Chaque niveau au laser STRAIT-LINE® est garanti être exempt de défauts de fabrication pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, si l'outil ne fonctionne pas dans des conditions normales et est jugé défectueux par le fabricant, ce dernier a le droit de réparer ou de remplacer le produit.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'usage normal ou d'autres, par les éléments suivants : abus, négligence, accident, ou si l'outil est laissé tomber d'une hauteur supérieure à 3 pieds (91 cm) ou si l'outil n'est pas conçu et/ou si des réparations ont été effectuées ou tentées par d'autres. Le démontage de l'outil annule également la garantie.

Retourner toutes les pièces de l'outil défectueux à
Newell Rubbermaid
Huntersville, NC 28708-1801

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT,
Veuillez composer **1-800-464-7946**