



<b>Artikelnummer/Name</b>	<b>134835</b>
<b>boxxser 55 6x6-12</b>	
<b>EAN Nummer</b>	5733439134835
<b>Farbe</b>	raaco blau

**Artikelbeschreibung**

Sortimentskoffer mit 12 losen Einsätzen 4xA9-1, 2xA9-2, 1xA8-2, 4xA7-1, 1xA7-2. Inkl. Tragegriff mit Einhand-Verriegelung und 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts. Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.

<u>Stücklistenartikel</u>		
<u>Artikelnummer</u>	<u>Produkt</u>	<u>Menge</u>
279635	Base 55 6x6 Boxxser	1
279123	Lid raaco 55 6x6 Boxxser	1
279659	Handle gasm. 5x5/6x6 Boxxser	1
279666	Lock 5x5/6x6 Boxxser	1
279680	Prop 6x6/5x5/4x4 Boxxser	1
279734	ID-Corner Boxxser	1
279741	ID-Corner Boxxser	1
279710	ID-Corner Boxxser	1
223201	INSERT A9-1	4
223218	INSERT A9-2	2
223256	INSERT A8-2 PP	1
223263	INSERT A7-1	4
223270	INSERT A7-2 PP	1

  

<u>Material</u>	
<u>Artikelnummer</u>	<u>Material</u>
600170	Polypropylene - PP
600552	Polycarbonate - PC
600019	Polystyrene impact - SB
600132	Polypropylene - PP

  

<u>Ersatzartikel</u>		
<u>Artikelnummer</u>	<u>Produkt</u>	<u>Menge</u>
138338	Boxxser 55 6x6-12 Raaco	5

<u>Artikeldimensionen</u>	
Nettotiefe (mm).....:	323,0
Nettbreite (mm).....:	354,0
Nettohöhe (mm).....:	55,0
Tiefe innen (mm).....:	236,0
Breite innen (mm).....:	328,0
Höhe innen (mm).....:	45,0

  

<u>Gewicht</u>	
Netto (kg).....:	1,190
Tara (kg).....:	0,054
Brutto (kg).....:	1,244

  

<u>Volumen</u>	
VE (Pieces).....:	10,00
Volumen (m3).....:	0,00670

  

<u>Kapazitätsauslastung</u>	
Traglast (kg).....:	12,00
Traglast (ltr).....:	0,00

**Vertrieb**  
 raaco Great Britain Ltd  
 VAT No.: GB 232 6219 86  
 Wenisc House, Meadow Court  
 High Street, Witney  
 Oxfordshire OX28 6ER  
 Tel: (01993) 776333  
 Fax: (01993) 776444

**Hauptbüro:**  
 raaco A/S  
 CVR No.: DK 22 12 28 19  
 VAT No.: DK 91 42 64 55  
 Platanvej 19  
 DK-4800 Nykøbing F  
 Tel.: +45 54 88 84 00