



Artikelnummer/Name 102544

ESD Stahlmagazin 918-02

EAN Nummer 5733439102544

Farbe schwarz (ESD)

Artikelbeschreibung

Leitfähiges Magazin mit 18 Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden. Inkl. Erdungskabel.
Hergestellt aus Stahl, Schubladen aus ESD-PP.

Stücklistenartikel

Artikelnummer	Produkt	Menge
200264	SIDE 9,0M/SPADE 613316	2
200240	LID 150 613330	1
200417	SHELF C 613309	5
200462	BOTTOM SHELF C 613309	1
222525	DRAWER 150-02	18
213899	WIRE	1

Material

Artikelnummer	Material
613316	Steel 0,5 mm
613330	Steel 0,5 mm
613309	Steel 0,5 mm
613262	Steel 0,4/0,5 mm
600279	ESD
600170	Polypropylene - PP
600248	ESD

Artikeldimensionen

Nettotiefe (mm).....:	150,0
Nettbreite (mm)	306,0
Nettohöhe (mm).....:	417,0
Tiefe innen (mm)	132,0
Breite innen (mm).....:	85,0
Höhe innen (mm).....:	57,0

Gewicht

Netto (kg).....:	3,163
Tara (kg).....:	0,847
Brutto (kg).....:	4,010

Volumen

VE (Pieces)	1,00
Volumen (m3).....:	0,02840

Kapazitätsauslastung

Traglast (kg)	19,80
Traglast (ltr).....:	11,70

Vertrieb

raaco Great Britain Ltd
VAT No.: GB 232 6219 86
Wenisc House, Meadow Court
High Street, Witney
Oxfordshire OX28 6ER
Tel: (01993) 776333
Fax: (01993) 776444

Hauptbüro:

raaco A/S
CVR No.: DK 22 12 28 19
VAT No.: DK 91 42 64 55
Platanvej 19
DK-4800 Nykøbing F
Tel.: +45 54 88 84 00