



**Aufschrift**



1050  $\mu$

5/250~  
50E3 T100



5A 125-250V AC 1/10HP

R 56

Herstelljahr/-woche  
nach DIN EN 60062

**Wechsler 1-polig**

Schalt-Betätigungskraft  $\leq 1.50$  N

Rückschalskraft  $\geq 0.50$  N

Differenzweg  $\leq 0.20$  mm

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage		☉ ≡		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index				
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION					Original DIN		Maßstab SCALE		K		1050.0202		b		
Für Winkel FOR ANGLE $\pm 2^\circ$				Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			Laengen LENGTH		Radien RADII		A4		2:1		Schnappschalter				
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			0-6 $\pm 0.1$		± 0.2		0		10		20		30 mm			
						>6-15 $\pm 0.15$		± 0.3		CAD Medusa		Z							
						>15-30 $\pm 0.2$		± 0.5		gez./DRAWN BY 16.10.91 Ble		gepr./CHECKED BY							
						>30-70 $\pm 0.3$		± 10%		Ersatz für/REPLACEMENT OF									
						>70-120 $\pm 0.4$													
						>120-200 $\pm 0.8$													
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY				 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim					