



#### RE921

- Adapter für MSOP16
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für MSOP16 mit 0,50 mm Pitch
- Ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Bohrungen 1,10 mm
- Lötinseln Ø 2,20 mm
- Größe: 15,88 x 22,57 mm