



RE921

- Adaptador para MSOP16
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Galvanizada en caliente (HAL-leadfree)
- Laca resistente a la soldadura
- Tarjeta de adaptación para MSOP16 con espacios de 0,50 mm
- Con salida a un tramado de 2,54 mm
- Diámetro del taladro 1,10 mm
- Nodos de soldadura con un diámetro de 2,20 mm
- Tamaño 15,88 x 22,57 mm