



RE921

- Adaptateur pour MSOP16
- Fibres en verre époxyde FR4 1,50 mm
- Cu 35 µm des deux côtés
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamé à chaud (HAL sans plomb)
- Vernis épargne
- Platine d'adaptation pour MSOP16 avec pitch 0,50 mm
- Connectée à la 2,54 mm
- Ø des trous 1,10 mm
- Ø des îlots de brasage 2,20 mm
- Dimensions: 15,88 x 22,57 mm