



Aufschrift

Ⓜ
1056


Schalt-Betätigungskraft ≤1.3 N
 Differenzweg ≤0.4 mm
 Rückschaltpkraft ≥0.5 N

Bild I



Fehlende Angaben siehe Bild I

Empfohlenes Lochbild zur Fixierung



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Bild II



Wechsler
1-polig

Au - Au

II

1056.0352

Au - Au

I

1056.0351


Schaltart

Kontaktpaarung

Bild

Erzeugnisnummer

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.1		



Pause COPY

Blatt SHEET

Original DIN A3 Maßstab SCALE 2:1
 0 10 20 30 mm

Zeichn./DRAWING NO.

S 1056.0351

Schnappschalter

gez./DRAWN BY 10.01.95 gr
 gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

MARQUARDT
 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

d	23647	22.11.95	gr	i	
c	23556	27.10.95	gr	h	
b	23330	20.04.95	gr	g	
a	23234	14.03.95	gr	f	24342 11.11.96 gr
				e	23767 08.03.96 gr
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION
				gez. DRAWN BY	