

**A-Reihe
AEB 35 SC/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AEB 35 SC/1
Best.-Nr.	1991920000
Ausführung	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118376722
VPE	50 Stück

A-Reihe AEB 35 SC/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Höhe	58 mm	Höhe (inch)	2,283 inch
Tiefe	36 mm	Tiefe (inch)	1,417 inch
Nettogewicht	13,32 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen	Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)	1...1.2 Nm
Tragschiene	TS 35		

Werkstoffdaten

Werkstoff	WEMID GF 30	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Arretierung	schraubbar	Einbauhinweis	Direktmontage
Montageart mit Rastzapfen	geschraubt Nein	Offene Seiten rastbar	geschlossen Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S