SAK-Reihe
Q 4 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie
Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Q 4 SAK2.5
Best.-Nr.	0337200000
Ausführung	SAK-Reihe, Querverbinder, für Querverbindungslasche, Polzahl: 4
GTIN (EAN)	4008190142902
VPE	50 Stück

SAK-Reihe
Q 4 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	23,4 mm	Breite (inch)	0,921 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Tiefe	20,5 mm	Tiefe (inch)	0,807 inch
Nettogewicht	6,98 g		

Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A

Maße

Raster in mm (P)	6 mm

Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungslasche	Tragschiene	keine

Werkstoffdaten

Werkstoff	CuSn	Farbe	grau

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Strombelastbarkeit über die Querverbindung max. 6 mm² bis 41 A gegeben.

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD