

**Verschlusschrauben
VP M25-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VP M25-MS65
Best.-Nr.	1777750000
Ausführung	Verschlusschrauben, Verschlussstopfen, M 25, 7 mm, Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4032248158027
VPE	100 Stück

Verschlussschrauben VP M25-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	11 mm	Länge (inch)	0,433 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Nettogewicht	14,26 g	Durchmesser	28 mm

Allgemeine Angaben

Dichtung	NBR	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 25
Gewindelänge	7 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfdurchmesser	28 mm	O-Ring	NBR
Schutzart	IP68	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-33
eClass 9.1	27-14-44-33		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten: Weitere Varianten auf Anfrage. Die Verschlussstopfen sind "handfest" mit dem Schraubendreher anzuziehen.

Zulassungen

Zulassungen



ROHS: Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN_WSCAD

Datenblatt

**Verschlusschrauben
VP M25-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

