

**7441 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor**  
**Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 1,2 - 3,0 Nm**  
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



<b>EAN:</b>	4013288100658	<b>Abmessung:</b>	175x58x54 mm
<b>Teilenr:</b>	05074701001	<b>Gewicht:</b>	188 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7400	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82054000



- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Numerische Drehmomentwert-Anzeige

Wera Drehmomentschraubendreher. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Mit Klicksignal. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_7400.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_7400.html)

Wera - 7400  
05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Einstellbare Drehmomentwerkzeuge**



Viele Schraubverbindungen bei Montage – und Servicearbeiten müssen drehmomentkontrolliert angezogen werden, um die Sicherheit der Schraubverbindung zu gewährleisten und/oder Schäden an Schraube oder Werkstück zu vermeiden. Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera sind hierfür die idealen Werkzeuge: Drehmomentbereich von 0,3 Nm bis 8,8 Nm, drei verschiedene Griffe, Messgenauigkeit von  $\pm 6\%$ , blitzschneller Bit-Wechsel durch die Bit-Aufnahme mit Rapidaptor-Technologie.

Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität mit bewährter Ergonomie im bekannten Wera Design.

**Einfache Einstellung**



Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand.

**Gute Ablesbarkeit**



Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.

**Lupe zum Aufstecken**



Die Artikel 7430, 7431 und 7432 werden mit einer Lupe geliefert. Diese Lupe kann auf die Skala aufgesteckt werden. Damit wird die Ablesbarkeit der Skala verbessert.

**Messgenauigkeit**



Messgenauigkeit  $\pm 6\%$  nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

**Unbegrenztes Lösemoment**



Unbegrenztes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

**Variabel**



Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_serie\\_7400\\_krafform\\_drehmomentschraubendreher\\_7400.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_serie_7400_krafform_drehmomentschraubendreher_7400.html)







Wera - 7400  
 05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**7441 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor**  
**Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 1,2 - 3,0 Nm**  
**Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher**



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

								
	art. no.	mm	inch	nm	nm	mm	inch	
	05074770001 <sup>1)</sup>	7430	89	1/4	0,10-0,34	0,015	142	5 7/16
	05074772001 <sup>1)</sup>	7431	89	1/4	0,30-1,00	0,05	142	5 7/16
	05074774001 <sup>1)</sup>	7432	89	1/4	0,90-1,50	0,05	142	5 7/16
	05074700001	7440	105	1/4	0,3-1,2	0,05	155	6
	<b>05074701001</b>	<b>7441</b>	<b>105</b>	<b>1/4</b>	<b>1,2-3,0</b>	<b>0,10</b>	<b>155</b>	<b>6</b>

1) Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_7400.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_7400.html)

Wera - 7400

05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)