

71 31 250

KNIPEX CoBolt® XL Kompakt-Bolzenschneider



- Für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien
- Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft
- 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu gleichgroßen Kraft-Seitenschneidern
- 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Schneiden mit Aussparung für leichteres Schneiden von größeren Querschnitten durch besseren Hebeleffekt in Drehpunktnähe

Artikel-Nr.	71 31 250
EAN	4003773079644
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	6,0
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,3
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	4,2
Länge mm	250
Gewicht netto g	465



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten