



Bec plié à 60° pour un maximum de visibilité dans les espaces restreints. Plie et forme facilement le fil métallique fin. Intérieur des mâchoires poli et rebords arrondis prévenant les marques sur les fils métalliques. Fermeture à ressort pour une ouverture automatique. Poignées courbées offrant un meilleur contrôle.

Caractéristiques

Longueur totale: 120,7 mm (4 3/4 po)

Longueur de mâchoire: 25,4 mm (1 po)

Largeur de mâchoire: 10,3 mm (13/32 po)

Épaisseur de mâchoire: 6,4 mm (1/4 po)

Capacité de mâchoire: 32,5 mm (1,28 po)

Diamètre de la pointe: 1,58 mm (1/16 po)

Couleur des poignées: Bleu pâle

Fini du manche: Enduit de plastique

Poids: 0,06 kg (0,13 lb)