



Klein Tools isolierte Diagonal-Seitenschneider mit hoher Hebelwirkung für Elektriker sind für 1000 V ausgelegt und VDE-zertifiziert für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz. Das mehrfarbige, schlanke Design mit kleinem Daumenschutz erleichtert die Handhabung und Aufbewahrung. Die dreiteilige Isolierung enthält eine weiße Unterbeschichtung, die vor beschädigter Isolierung warnt. Die langlebige, geformte Isolierung erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM F1505 und IEC 60900 für isolierte Werkzeuge.

Spezifikationen

Typ:	Kraft-Zange	Anwendung:	Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte
Besondere Merkmale:	Flammhemmender und schlagfester Griff	Gesamtlänge:	209,6 mm (8,25 Zoll)
Material:	Induktiv gehärteter Stahl	Backentyp:	Gewinkelt
Backenlänge:	20,7 mm (0,813 Zoll)	Backenbreite:	30,2 mm (1,188 Zoll)
Backendicke:	20,6 mm (13/16 Zoll)	Schneidmesser:	Standard
Klingenlänge:	Standard	Schnittart:	Schrägschneiden
Verbindungstyp:	Warm genietet	Grifffarbe:	Orange/Grau
Griffoberfläche:	3-Schicht	Grifflänge:	171,5 mm (6,75 Zoll)
Isoliert:	Ja	Standard:	IEC 60900 und ASTM F1505
Gewicht:	0,32 kg (0,70 lb)		