



Zum Crimpen und Einsetzen von Kabeln in UG-, UR- und UY-Steckverbinder. Gekrümmte Griffe für bessere Kontrolle. Induktionsgehärtete Seitenschneider mit langer Lebensdauer. 11/16 Zoll Backenbreite. Scotchlok® ist eingetragene Marke von 3M.

Spezifikationen

Typ:	Seitenschneider/Steckverbinder-Quetschzange	Anwendung:	UG-, UR- und UY-Steckverbinder
Gesamtlänge:	147,7 mm (5,813 Zoll)	Backenlänge:	27,8 mm (1,094 Zoll)
Backenbreite:	17,5 mm (0,688 Zoll)	Backendicke:	9,5 mm (3/8 Zoll)
Klingenlänge:	12,7 mm (0,5 Zoll)	Grifffarbe:	Gelb
Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht	Grifflänge:	85,7 mm (3,375 Zoll)
Isoliert:	Nein	Für Haltegurt geeignet:	Nein
Gewicht:	0,11 kg (0,25 lb)		