



Zum Crimpen und Einsetzen von Kabeln in UG-, UR- und UY-Steckverbinder der Marke Scotchlok. Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe. Gekrümmte Griffe für bessere Kontrolle. Induktionsgehärtete Seitenschneider mit langer Lebensdauer. Selbstöffnung durch Federkraft. Scotchlok® ist eingetragene Marke von 3M.

Spezifikationen

Typ:	Steckverbinder-Quetschzange	Anwendung:	Scotchlock UG-, UR- und UY-Steckverbinder
Besondere Merkmale:	Federbelastet	Gesamtlänge:	147,7 mm (5,813 Zoll)
Backenlänge:	27,8 mm (1,094 Zoll)	Backenbreite:	17,5 mm (0,688 Zoll)
Backendicke:	9,5 mm (3/8 Zoll)	Schneidleistung:	32,3 mm (1,27 Zoll)
Klingenlänge:	12,7 mm (0,5 Zoll)	Verbindungstyp:	Warm genietet
Grifffarbe:	Gelb	Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht
Grifflänge:	85,7 mm (3,375 Zoll)	Isoliert:	Nein
Für Haltegurt geeignet:	Nein	Gewicht:	0,11 kg (0,25 lb)