



Mit dem Ratschenmechanismus dieses robusten Schraubendrehers arbeiten Sie schneller und effizienter. Enthält Steckschlüssel von 1/4 Zoll und 5/16 Zoll. Der austauschbare Stummel-Schraubendreher/Außensechskant-Schraubendreher mit Polstergriff wurde mit Rücksicht auf Komfort und Effizienz gestaltet. Der Schraubendreher besteht aus hochwertigem gehärteten Stahl. Seine kräftigen, langlebigen Spitzen wurden so gefertigt, dass sie sicher in Schraubenöffnungen passen. Sie rutschen nicht ab und bieten eine positive Drehaktion. Die starke Steckschlüssel-Funktion optimiert die Bit-Haltekraft auch in schwierigen Anwendungen.

Spezifikationen

Besondere Merkmale:	Ratschenmechanismus	Steckschlüssel-Größen:	1/4, 5/16 Zoll
Phillips-Bits:	Nr. 1, 2	Schlitzklingen:	6,4 mm (1/4 Zoll), 4,8 mm (3/16 Zoll)
Vierkantbits:	–	Sechskantbits:	–
Combo-Bits:	–	TORX®-Bits:	–
Weitere Bits:	–	Schaftlänge:	32,9 mm (1,297 Zoll)
Material:	Stahl	Grifffarbe:	Gelb/Schwarz
Gesamtlänge:	88,9 mm (3,5 Zoll)	Gewicht:	0,05 kg (0,10 lb)