



Schmale Backen und schmales Scharnier für Präzisionsarbeiten in beengten Bereichen. Scharfe Spitze für präzises Schneiden dicht an der Spitze. Selbstöffnung durch Federkraft. Kurze Backen und abgeschrägte Schneidkanten erlauben kurze Schnitte. Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit. Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe. Kunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung. Werkzeug-Spezialstahl, Made in USA.

## Spezifikationen

<b>Typ:</b>	Diagonal-Elektronikseitenschneider	<b>Besondere Merkmale:</b>	Federbelastet
<b>Gesamtlänge:</b>	128,6 mm (5,063 Zoll)	<b>Material:</b>	Stahl
<b>Backentyp:</b>	Spitz	<b>Backenlänge:</b>	17,5 mm (0,688 Zoll)
<b>Backenbreite:</b>	12,7 mm (0,5 Zoll)	<b>Backendicke:</b>	17,5 mm (11/16 Zoll)
<b>Schneidleistung:</b>	25,4 mm (1 Zoll)	<b>Schneidmesser:</b>	Bündig
<b>Schnittart:</b>	Bündig	<b>Verbindungstyp:</b>	Warm genietet
<b>Grifffarbe:</b>	Hellblau	<b>Griffoberfläche:</b>	Kunststoff-getaucht
<b>Grifflänge:</b>	79,4 mm (3,125 Zoll)	<b>Isoliert:</b>	Nein
<b>Für Haltegurt geeignet:</b>	Nein	<b>Gewicht:</b>	0,08 kg (0,18 lb)