



Dieser Präzisionsseitenschneider bietet mehr Komfort für Schneidanwendungen, für die große Präzision und Kontrolle erforderlich sind. Optimiertes Messer-Design zum Schneiden von weichem 16-AWG-Draht für einen flachen, bündigen Schnitt. Das ultraschmale Profil bietet einen besseren Zugriff in beengten Bereichen. Die Griffe bieten mehr Kontrolle, und die Rückstellfeder aus Stahl bietet mehr Komfort bei mehrfachen Schnitten. Die Klingen sind für mehr Langlebigkeit wärmebehandelt. Das Werkzeug Ihrer Wahl für Präzision und Kontrolle beim Schneiden von dünnen Drähten, Kabelbindern und ähnlichem Material.

Spezifikationen

Typ:	Leichte Standard-Zange	Anwendung:	16 AWG
Gesamtlänge:	127,0 mm (5 Zoll)	Backenlänge:	11,4 mm (0,45 Zoll)
Backenbreite:	6,6 mm (0,26 Zoll)	Backendicke:	2,2 mm (0,086 Zoll)
Schneidleistung:	5,1 mm (0,2 Zoll)	Schneidmesser:	Bündig
Schnittart:	Bündig	Grifffarbe:	rot
Griffoberfläche:	Kunststoff	Isoliert:	Nein
Für Haltegurt geeignet:	Nein	Gewicht:	0,05 kg (0,11 lb)