



Diese kleinen Seitenschneider mit Miniaturbacken bieten maximale Sichtbarkeit bei Arbeiten in beengten Bereichen. Die scharfe Spitze erlaubt präzise Schnitte dicht an der Spitze. Die halbbündigen Schneidmesser sind induktionsgehärtet für eine hohe Langlebigkeit. Aus bester US-Stahllegierung.

## Spezifikationen

<b>Typ:</b>	Kleiner Diagonal-Seitenschneider	<b>Besondere Merkmale:</b>	Federbelastet
<b>Gesamtlänge:</b>	108 mm (4,25 Zoll)	<b>Material:</b>	Stahl
<b>Backentyp:</b>	Konisch	<b>Backenlänge:</b>	12,7 mm (0,5 Zoll)
<b>Backenbreite:</b>	9,5 mm (0,375 Zoll)	<b>Backendicke:</b>	12,7 mm (1/2 Zoll)
<b>Schneidleistung:</b>	22,6 mm (5/8 Zoll)	<b>Schneidmesser:</b>	Bündig
<b>Schnittart:</b>	Bündig	<b>Verbindungstyp:</b>	Warm genietet
<b>Grifffarbe:</b>	Hellblau	<b>Griffoberfläche:</b>	Kunststoff-getaucht
<b>Grifflänge:</b>	84,2 mm (3,313 Zoll)	<b>Isoliert:</b>	Nein
<b>Für Haltegurt geeignet:</b>	Nein	<b>Gewicht:</b>	0,05 kg (0,11 lb)