



Die geriffelten Backen dieser Spitzzange greifen dünnen Draht, ohne diesen zu beschädigen. Die lange, schmale Spitze und das schmale Scharnier sind hervorragend für Arbeiten in sehr beengten Bereichen geeignet. Aus geschmiedetem Stahl für maximale Haltbarkeit.

Spezifikationen

Gesamtlänge: 142,9 mm (5,625 Zoll)

Backenlänge: 42,9 mm (1,688 Zoll)

Backenbreite: 11,9 mm (0,469 Zoll)

Backendicke: 6,4 mm (1/4 Zoll)

Schneidleistung: 66,5 mm (2,62 Zoll)

Durchmesser der Spitze: 1,58 mm (1/16 Zoll)

Griffarbe: Hellblau

Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht

Gewicht: 0,06 kg (0,13 lb)