

RTM 025 K MS

Artikel Nr.: T0050101299



Benefits

- › **Breiteste Palette an Geometrien und Größen:** Bewältigt alle Standardanwendungen. Ein Werkzeug für alle Bedürfnisse beim Löten.
- › **MIL-SPEC/IPC Standard (potenzialfrei, MS-Versionen):** Verringert die Risiken von Beschädigungen an empfindlichen Mikrokomponenten und Werkstücken. Keine Nacharbeiten, geringere Betriebskosten.
- › **Technologie mit aktiver Spitze:** Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit, Sensor nah an der Lötstelle, perfekter Wärmeübergang. Keine Ausfallzeiten, kontinuierlicher Arbeitsfluss, hervorragende Ergebnisse.
- › **Digitalwerkzeug:** Bewegungssensor zur Aktivierung, Bedienungs- und Einrichtungsinformationen im Werkzeug gespeichert. Energiesparend, längere Lebensdauer der Spitzen, Flexibilität für den Benutzer dank der Verwendung an der Bank/Station.
- › **Patentiertes Spitzen- und Griffdesign:** Einzige Lötspitze auf dem Markt mit werkzeuglosem Spitzenwechsel. 20% schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen.
- › **Eine intelligente Plattform:** Eine Station für alle aktiven Spitzen und Werkzeuge. WX System erfüllt alle Erfordernisse für das manuelle Löten, einschließlich der Nachverfolgbarkeit.



Technical Data

Spitzenform	Messer
Spitzenart	MS
Breite in mm	2.5
Breite in Inch	0.098
Dicke in mm	0.3
Dicke in Inch	0.012
Länge mm	19
Länge Inch	0.748
Leistung	40 W
Verpackungseinheit	1