



- Vorheizplatte
- 600 W, 230 V
- Beheizte Fläche 120 x 190 mm
- Temperaturbereich 50 °C - 400 °C
- Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur
- Digitale Regelelektronik
- 3 Infrarot-Hochtemperaturstrahler für schnelle und effiziente Erwärmung
- 2 Heizzonen auswählbar
- Externer Sensor (Zubehör) anschließbar
- RS 232-Schnittstelle z. B. zum Anschluss an WHA 3000 Heißluftstation
- 2 Leiterplattenhalter Easy Fix

WHP 3000, 600 W

Artikel Nr.: T0053338699N

Abmessungen L x B x H (mm)	254 x 395 x 70 mm
Abmessungen L x B x H (Inch)	10 x 15.55 x 2.76 Inch
Gewicht (ca) in kg	---
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	600 W
Kanäle	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	---
Temperaturgenauigkeit °F	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °C	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °F	---
Temperaturstabilität °C	---
Temperaturstabilität °F	---
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Zusätzliche Vakuumpumpe	---
Max. Heißluftmenge l/min (werkzeugabhängig)	---
Fördermenge l/min	---
Max. Vakuum	---
Schnittstelle	1 x RS232, 1 x Thermoelement Typ K