



- Vorheizplatten
- 1000 W, 230 V
- Beheizte Fläche 220 x 150 mm
- Temperaturbereich 50 °C - 300 °C
- RS 232-Schnittstelle z. B. zum Anschluss an WHA 3000 Heißluftstation
- Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur
- K-Thermoelement (Zubehör) anschließbar

### WHP 1000

Artikel Nr.: T0053364899N

Abmessungen L x B x H (mm)	254 x 280 x 70
Abmessungen L x B x H (Inch)	10 x 11 x 2.76
Gewicht (ca) in kg	---
Spannung	230 V
Leistung	1000 W
Kanäle	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	---
Temperaturgenauigkeit °F	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °C	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °F	---
Temperaturstabilität °C	---
Temperaturstabilität °F	---
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Zusätzliche Vakuumpumpe	---
Max. Heißluftmenge l/min (werkzeugabhängig)	---
Fördermenge l/min	---
Max. Vakuum	---
Schnittstelle	1 x RS232, 1 x Thermoelement Typ K