44

Ø

18

schützinger

29,6

8

Ø 8,2

Federkorbstecker

- · gerade, mit axialer Zusteckbuchse, Schraubanschluss bis 1 mm² oder bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 15 S Ni/1/..(Farbe)

 Kontaktteile vernickelt Griffhülse PE (Hostalen) · für Leitungsquerschnitt bis 1 mm²

· für Leitungs-

durchmesser bis 4 mm Farben siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 15 S Au / 1 / .. (Farbe)

· wie oben, jedoch

 Kontaktteile vergoldet • Farben siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 15 S Ni/2.5/..(Farbe)

 Kontaktteile vernickelt Griffhülse PE (Hostalen) · für Leitungsbis 2,5 mm² querschnitt · für Leitungsdurchmesser bis 4 mm Farben siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 15 S Au/2.5/..(Farbe)

· wie oben, jedoch

 Kontaktteile vergoldet Farben siehe Tabelle

Allgemeine Angaben

Lamella-basket plug

- · straight, with inline socket and screw terminal for cables up to 1 mm² or 2.5 mm²
- · with sleeve, unassembled

Order No. FK 15 S Ni/1/..(colour)

nickel-plated contact parts • sleeve PE (Hostalen) · for wire cross-section up to 1 mm² · for cable diameter up to 4 mm colours see table

Order No. FK 15 S Au/1/..(colour)

as above

 contact parts gold-plated · colours see table

Order No. FK 15 S Ni/2.5/..(colour)

nickel-plated · contact parts sleeve PE (Hostalen) · for wire cross-section up to 2.5 mm² for cable diameter up to 4 mm colours see table

Order No. FK 15 S Au/2.5/..(colour)

• as above

• contact parts gold-plated · colours see table

Angemente Anguben						
D . N 11	FK 15 S Ni / 1 / (Farbe) Kontaktteile vernickelt	FK 15 S Ni /2.5/ (Farbe) Kontaktteile vernickelt				
BestNr. ¹⁾	FK 15 S Au/1/ (Farbe) Kontaktteile vergoldet	FK 15 S Au /2.5 / (Farbe) Kontaktteile vergoldet				
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün grau, braun, weiß, violett					
Technische Daten						
Anschluss	schrauben bis 1 mm²	schrauben bis 2,5 mm²				
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm					
Durchgangswiderstand 4)	$3\text{m}\Omega/2\text{m}\Omega$					
Bemessungsspannung ²⁾	$33 V_{AC} / 70 V_{DC}$					
Bemessungsstrom ²⁾	16 A	32 A				
Temperatur- Einsatzbereich	von -25 °C bis +75 °C					

1) andere Kontaktoberflächen,	Farben	und	Griffhülsen	für	andere	Leitungsdurchn	nesser
auf Anfrage							

2)	bei normalen	Umgebungstemperaturen
43	1.1.00	I K . I I O I

General information						
Order No. ¹⁾	FK 15 S Ni /1/ (colour) contact parts nickel-plated	FK 15 S Ni /2.5/ (colour) contact parts nickel-plated				
Order No.	FK 15 S Au/1/ (colour) contact parts gold-plated	FK 15 S Au/2.5/ (colour) contact parts gold-plated				
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple					
Technical data						
terminal	screw up to 1 mm²	screw up to 2.5 mm²				
sleeve for cable	up to Ø 4 mm					
transition resistance4)	$3m\Omega/2m\Omega$					

16 A

 $33 V_{AC} / 70 V_{DC}$

from -25 °C to +75 °C

32 A

rated voltage²⁾

rated current²⁾

operating

temperature

¹⁾ other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on reauest

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating