


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldeung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich die Rechte der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data may be multiplied nor made accessible to third parties without our prior approval. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and approve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Bedruckung schwarz (M2:1)/  
printing black (scale 2:1)

Verschlüsseltes Produktionsdatum/  
date code (coded production date)

Technische Daten/ :  
technical data

Eingangsspannung/ : 230VAC ±10% / 50Hz  
input voltage

Leuchtmittel/ : 3x weiße LED's=0.2W/  
illuminant 3x white LED's=0.2W

Akku/ : 3,6V/160mAh NiMH  
battery

Ladestrom/ : 10mA ±3mA  
charging current

Ladezeit/ : 20h  
charging time

Sichtweite/ : 20m  
visual range

Leuchtdauer/ : 3h  
operating time

Helligkeit/ : 12 Lumen  
brightness 200 Lux

Schutzart/ : IP40  
protection

Gehäuse/ : Kunststoffgehäuse, hellgrau/grau lackiert  
housing plastic housing, light grey/grey lacquered

Gewicht/ : 88g mit Akku/  
weight 88g with battery

Verpackung/ : Blisterverpackung/  
package blister package

Approbation/ : CE  
approval

hellgrau lackiert/  
light grey lacquered

schwenkbar 90°/  
turnable 90°

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1	Gewicht/Weight	
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.		
				2010	Datum/Date	Name		
V4	LED power changed	04.12.18	LHE	Erstellt/ Drawn by	20.01.	SP		
V3	Printing changed	29.08.14	DC			RC2		
V2	date code changed and address added	22.01.14	CF					
V1	technical data updated	29.08.13	CB					
V0	colour and ANSAMNN logo changed	27.05.10	ML			Zeichnungsnummer/Drawing number		
V0	weight changed	26.02.10	TAR			Artikelnummer/Part number		5101173
V0	---	25.01.10	TAR					Blatt/ Sheet 1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 1634109	Ersatz für/Replaced by		
						Ersatz durch/Replacement through:		