


HN.2D.108 Kontakteinsätze/Contact inserts


Baugröße/Size 8

Crimpanschluss für gedrehte HN.D Crimpkontakte
Crimp terminal for screw machined HN.D crimp contacts

108 + 

Kontaktzahlen/No. of contacts

250 V/10 A



Bezeichnung
Description



Maßbild mm
Dimensions mm

Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz Male insert Buchseneinsatz Female insert

Bestelltext
Designation

HTS PN

Crimpanschluss
Crimp terminal




2-1103216-3




HN.2D.108.Sti.C

2149120108

Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite
Contact arrangement View from terminal side



Montageausschnitt/Panel cut-out




2-1103220-3

HN.2D.108.Bu.C

2149220108

Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite
Contact arrangement View from terminal side



Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 43/Suitable Crimping tools see page 43

HN.D Stiftkontakt
HN.D Pin contact

versilbert/silver plated

Tyco-Nr./No.	HTS-Nr./No.
1-1105050-1	21.49.15.00.18
2-1105050-1	21.49.15.00.19
3-1105050-1	21.49.15.00.20
4-1105050-1	21.49.15.00.21
5-1105050-1	21.49.15.00.22



vergoldet/gold-plated

Tyco-Nr./No.	HTS-Nr./No.
1-1105050-2	16.49.15.00.18
2-1105050-2	16.49.15.00.19
3-1105050-2	16.49.15.00.20
4-1105050-2	16.49.15.00.21
5-1105050-2	16.49.15.00.22

Maße
Dimensions
mm²

AWG

0,14-0,37	26-22
0,5	20
0,75-1,0	18
1,5	16
2,5	14



versilbert/silver plated

Tyco-Nr./No.	HTS-Nr./No.
1-1105051-1	21.49.25.00.18
2-1105051-1	21.49.25.00.19
3-1105051-1	21.49.25.00.20
4-1105051-1	21.49.25.00.21
5-1105051-1	21.49.25.00.22

HN.D Buchsenkontakt
HN.D Socket contact

vergoldet/gold-plated

Tyco-Nr./No.	HTS-Nr./No.
1-1105051-2	16.49.25.00.18
2-1105051-2	16.49.25.00.19
3-1105051-2	16.49.25.00.20
4-1105051-2	16.49.25.00.21
5-1105051-2	16.49.25.00.22

Abisolierlänge der Litze/Stripping length 8mm