

Das richtige Etikett für praktisch jede Situation und jede Oberfläche.



D1



D1



IND



Standard

D1-Standardetiketten

Für unzählige Aufgaben im Büro oder Home-Office, wie z. B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.

Mit den auf Rollband erhältlichen Etiketten können Sie gestochen scharfe, leicht lesbare Beschriftungen in fast jeder Länge anfertigen.



Mittlere Stärke

Permanente D1-Bänder

Sehen genauso aus wie Standardetiketten, sind jedoch mit einem starken Permanentkleber versehen, damit das Etikett auf unbestimmte Zeit haften bleibt.

Flexible D1-Bänder

Geeignet für unebene und/oder extrem strukturierte Oberflächen und für das Kennzeichnen von Kabeln. Durch den Permanentkleber haften die Etiketten dauerhaft.



Anspruchsvolle Einsätze

Indoor/Outdoor Vinyl-Etiketten

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in einem sehr umfangreichen Farbangebot, gemäß den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen.

Permanentes Polyester

Die professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schaltfelder, Verteilerblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger u. v. a. m.

Flexible Nylon-

Etiketten erfüllen die Normen und haften zuverlässig auf Leitungen, Kabeln, unebenen und strukturierten Oberflächen.

Heißschrumpfschlauch

Druck auf 3:1-Heißschrumpfschlauch für eine professionelle Kabelbeschriftung und Kabelbündelung.

D1-Etiketten sind*:



Einfach ablösbar.
Die Etikettenrückseite lässt sich für müheloses Anbringen schnell und einfach entfernen.



UV-beständig



Wasserabweisend



Hitze-/Kältebeständig

Industrie-Etiketten sind**:



Einfach ablösbar



UV-beständig



Wasserabweisend



Hitze-/Kältebeständig



Ölbeständig



Chemikalienfest

* Einzelheiten auf Seite 26

** Einzelheiten auf Seite 27

D1 -Etiketten | Übersicht

DYMO® D1-Etiketten

Mit den auf Rollband erhältlichen Etiketten können Sie gestochen scharfe, leicht lesbare Beschriftungen in fast jeder Größe anfertigen.



ETIKETTENTYP / Bandbreite			24 mm	19 mm	12 mm	9 mm	6 mm
D1 STANDARD	Für unzählige Aufgaben im Büro oder Home-Office, wie z. B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung. Hitze-/Kältebeständig: -18 °C bis 90 °C Länge: 7 m	SCHWARZ AUF WEISS	S0720930	S0720830	S0720530	S0720680	S0720780
		SCHWARZ AUF TRANSPARENT	S0720920	S0720820	S0720500	S0720670	S0720770
		SCHWARZ AUF GELB	S0720980	S0720880	S0720580	S0720730	S0720790
		SCHWARZ AUF BLAU	S0720960	S0720860	S0720560	S0720710	–
		SCHWARZ AUF GRÜN	S0720990	S0720890	S0720590	S0720740	–
		SCHWARZ AUF ROT	S0720970	S0720870	S0720570	S0720720	–
		WEISS AUF TRANSPARENT	S0721000	S0720900	S0720600	–	–
		WEISS AUF SCHWARZ	S0721010	S0720910	S0720610	–	–
		BLAU AUF WEISS	S0720940	S0720840	S0720540	S0720690	–
		BLAU AUF TRANSPARENT	–	–	S0720510	–	–
		ROT AUF WEISS	S0720950	S0720850	S0720550	S0720700	–
ROT AUF TRANSPARENT	–	–	S0720520	–	–		
D1 PERMANENT	Sie sehen genauso aus wie Standardetiketten, sind jedoch mit einem starken Permanentkleber versehen, damit ein Etikett an einer Stelle auf unbestimmte Zeit haften bleibt. Hitze-/Kältebeständig: -40 °C bis 150 °C Länge: 5,5 m	SCHWARZ AUF WEISS	–	S0718070	S0718060	–	–
D1 FLEXIBLE	Sie eignen sich für unebene und/oder extrem strukturierte Oberflächen und für das Kennzeichnen von Kabeln. Durch den Permanentklebstoff haften sie dauerhaft. Hitze-/Kältebeständig: -10 °C bis 80 °C Länge: 3,5 m	SCHWARZ AUF WEISS	–	S0718050	S0718040	–	–

Für den Einsatz mit der LabelManager™-Serie und LabelWriter™ 450 Duo

D1-Etiketten sind:



Einfach ablösbar
Die Etikettenrückseite lässt sich für müheloses Anbringen schnell und einfach entfernen.



UV-beständig



Wasserabweisend



Hitze-/Kältebeständig