



Kabelstecker:	FS Polyamid 66 sw
Stiftkörper:	
Steckverbinder mit Bajonettverschluß	
Schutzart:	IP 65
VDE Vorschrift 0110:	C/60V
15 Kontakte:	4 x 16 A 11 x 1 A
Anschlußart:	Crimptechnik f. Drahtquerschnitt von 0,14 - 2,5 mm ²
Kontakte:	0,8 µm vergoldet od versilbert
max. Kabel φ:	12 mm

C016 10H014 003 1	13,5
C016 10H014 002 1	11
Teilenummer	PG

Copying of this document and giving it to others, or the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

	Tolerance: ±0,2 DIN 6784	Maßstab: 2:1
	1985 Bearb: 4.7. Sürgen Gepr: Norm:	Kabelstecker
AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS GMBH	M-C016 10H014 00X 1	Blatt: 1 von: 1