



Part No.	For case		Dim. in mm	
			L	B
A 03 14 270	42 TE	1 HE	250,8	46,3
A 03 54 270	42 TE	1,5 HE	250,8	68,5
A 03 24 270	42 TE	2 HE	250,8	90,7
A 03 34 270	42 TE	3 HE	250,8	135,2
A 03 16 370	63 TE	1 HE	357,8	46,3
A 03 26 370	63 TE	2 HE	357,8	90,7
A 03 36 370	63 TE	3 HE	357,8	135,2
A 03 66 370	63 TE	6 HE	357,8	268,6
A 03 28 470	84 TE	2 HE	464,3	90,5
A 03 38 470	84 TE	3 HE	464,3	135,0
A 03 48 470	84 TE	4 HE	464,3	179,3
A 03 68 470	84 TE	6 HE	464,3	268,1

**Informationskopie  
wird nicht aktualisiert  
Copy for Information  
will not be updated**

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.

Toleranzen: DIN 16901 T130

Bearb. am: 17.06.03

Ersteller: Hasselb

Freigabe:

Rev. Index: 1

Stand: . . .

Zeichnungsart: KUNDE

Bearbeiter: Hasselb

**OKW**  
GEHÄUSESYSTEME

Material

Farbe

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION OF OKW-GEHÄUSESYSTEME GMBH AND IS TENDERED SUBJECT TO THE CONDITIONS THAT THE INFORMATION BE RETAINED IN CONFIDENCE NOT BE REPRODUCED OR COPIED AND NOT BE USED OR INCORPORATED IN ANY PRODUCT.

**EUROPA-Z**  
**Front- and rear panel**

**A03xxx70**

FÜR DIESES DOKUMENT BEHALTEN WIR UNS ALLE URHEBERRECHTE VOR. ES DARF AUCH AUSZUGSWEISE, WEDER KOPIERT NOCH VERVIELFÄLTIGT, ODER DRITTEN IN IRGENDWEISER FORM ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN

DIN 6 Teil 2

Masstab  
1:1

Dateiname  
00005722