



258SA

Artikel Nr.: 258SA

Präzisionspinzette mit feinen synthetischen Spitzen (PPS) und geriffeltem Fingerprofil für sicheren Halt.



Für Präzisionsarbeiten z B. unter dem Mikroskop



Ausgesparte Form ermöglicht einen guten Zugang auf engstem Raum



Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig



source images

Die perfekte Kombination - Präzision, Design, Symmetrie und Balance

Weller Erem™ bietet eine große Auswahl an stabilen, ergonomischen und präzisen Pinzetten an. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif-, Schneid- und Platzieranwendungen, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Sie sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied - Immer die bewährte Wahl.

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Präzision, Design, Symmetrie und Balance

+ Komfort
Ergonomisch geformte Griffe für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten

+ Große Auswahl
Weller bietet eine große Auswahl an Pinzetten aus verschiedenen Materialien und Spitzen - für jede Anwendung

+ Präzision
Hervorragende, symmetrisch exakte Spitzen

+ Qualität
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig

EGB Sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

| | |
|------------------|---|
| Länge mm | 120 |
| Länge Inch | 4.724 |
| Pinzettenform | --- |
| Anwendungen Erem | Labortechnik |
| Material | Spezial-Edelstahl, Synthetische Spitzen (PPS) |
| Gewicht in g | 15 |
| Gewicht in oz | 0.53 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |