



40SA

N° d'article: 40SA

Brucelles CMS avec pointes arrondies Ø 0,4 mm. Profilé de prise en main rainuré pour un maintien sûr. Pour la préhension de petits fils et de composants cylindriques.



Appropriées pour la préhension et le maintien de composants ronds et de fils



Bords émoussés empêchant l'endommagement des cartes de circuit imprimé



Amagnétique, inoxydable, résistant aux acides, résistant à la chaleur



source images

La combinaison parfaite - Précision, design, symétrie et équilibre

Weller Erem™ propose une large gamme de brucelles, chacune conçue pour être solide, confortable et précise. Fabriquées avec une qualité suisse sans compromis et étudiées pour les applications mondiales, y compris l'assemblage électronique et le domaine médical, les brucelles Weller Erem sont prévues pour durer. Sentez la différence avec Weller Erem™ - le meilleur choix. À chaque fois.

LA COMBINAISON PARFAITE

Précision, design, symétrie et équilibre

+ Large gamme
Weller propose une large gamme de brucelles en diverses matières et pointes, pour la bonne application

+ Confort
Les poignées de forme ergonomique offrent un confort supérieur et une manipulation sans fatigue

+ Précision
Pointes symétriques supérieures pointues

+ Qualité
Une qualité suisse sans compromis conçue pour être solide et durable

ESD Safe
Fabriqué à partir d'une matière ESD pour éviter d'endommager les composants sensibles

weller-tools.com **Weller**
Erem



