


Laborkarte



RE322-LF



- Epoxyd FR4 1,5 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- 55 x 88 Lötinseln 2,0 mm²
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 32/ 64/ 96-polig DIN 41612 Bauform C
- Größe 160 x 233,40 mm