


Laborkarte

RE200-LFDS


- Epoxyd FR4 1,5 mm, zweiseitig 35 µm CU (nicht durchkontaktiert)
- heißverzinnt (HAL-leadfree)
- 38 x 61 Lötinseln 2,2 mm Ø
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Größe 100 x 160 mm