


アルカリマンガン電池
Alkaline manganese batteries

LR44R

■外形寸法 Dimensions(mm)



■刻印 Monogram




■定格 Specifications

公称電圧 Nominal Voltage	1.50 V
公称容量 (終止電圧 0.9V) Nominal Capacity (0.9V cutoff)	150 mAh
標準放電負荷 Standard Discharge Load ※公称電圧/抵抗 Nominal Voltage/Standard Load	4.7 kΩ (≒0.3mA)
最大放電電流 Maximum Discharge Current ※23℃、DOD 0%、0.1sにて 1.2V以上を維持できる放電電流 ※Keep higher than 1.2V, discharge at 23℃, DOD 0%, 0.1s	120mA
標準質量 Weight	2.0 g
使用温度範囲 Operating Temperature	-10 ~ +60℃
用途 Applications	
<ul style="list-style-type: none"> ● 医療機器 ● 電子体温計 ● 玩具 ● 電卓 ● タイマー ● Medical Device ● Electric thermometers ● Toy ● Calculator ● Timer 	
水銀使用率 0% No mercury added	


■放電特性 Discharge Characteristics

load : 4.7kΩ temperature: 23℃




■ 放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load




■ 放電温度特性

Discharge Characteristics by Temperature




■ 放電負荷と放電容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity



■ 標準モデルと大電流モデルの比較

Standard Model vs. High Drain Model



*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.