



552E

Artikel Nr.: 552E

Abisolierzange für abisolieren von vorn 0,06 mm – 0,6 mm (AWG 42 – 24)




Robuste Hochpräzisionswerkzeuge für Anwendungsbereiche in der Elektronik und Luftfahrttechnik



Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben



Schraubendreher und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten



[source images](#)

Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.

Weller Erem™ Zangen gewährleisten einen präzisen und sicheren Griff. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- und Biegeanwendung, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Weller Erem Zangen sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.

LANGLEBIGKEIT

Die längsten Standzeiten auf dem Markt

+ Präzision
Erlebe präzises Greifen und Abkanten mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel

+ Qualität
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig

+ 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen
Das Magic Spring™ -Design ermöglicht maximal Standzeiten bei konstanter Federkraft

+ Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)

EGB Sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen



weller-tools.com

Weller
Erem



PRECISION
TOOLS



Technical Data

Länge mm	120
Backenlänge in mm	23
Kopfbreite mm	---
Kopfdicke mm	---
Breite der Spitzen in mm	6
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	11
Länge Inch	4.724
Backenlänge in Inch	0.906
Kopfbreite Inch	---
Kopfdicke Inch	---
Breite der Spitzen in Inch	0.236
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.433
ESD sicher	on
Anwendungen Erem	Luftfahrttechnik
Material	---
Gewicht in g	80
Gewicht in oz	2.822