



1522NB

N.º artículo: 1522NB

Cabezal de corte para 1500 BSF, cortador lateral, cabezal con punta aligerada



Esta es la forma de cabezal más estrecha.



La cara inferior está aligerada, lo que facilita un acceso óptimo incluso a las áreas de más difícil acceso.



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

Los alicates de corte lateral neumáticos de Weller Erem son ligeros y precisos. Gracias a una variada selección de cabezales de corte, ofrecen una extrema versatilidad. Los alicates de corte son aptos para tareas de corte de componentes convencionales, metales suaves o piezas de plástico de pequeño tamaño. Los cabezales de corte se pueden intercambiar fácilmente.

EL CORTE PERFECTO

Robusto, preciso y exacto, en todo momento

- + Calidad**
De manufactura Suiza, herramientas creadas para ser duraderas, resistentes y precisas
- + Precisión**
Descubra un corte extremadamente preciso desde la junta del tornillo de alta precisión, que permite que las hojas se abran y se cierren de forma suave, sin empalmarse
- + Resistencia y precisión**
Bordes cortantes fabricados a mano, para una resistencia y precisión superiores
- + Un Millón de Movimientos**
El diseño Magic Spring™ permite la máxima durabilidad gracias a la fuerza del resorte
- + Comodidad, seguridad y agarre**
Las empuñaduras de diseño ergonómico brindan una comodidad superior y permiten un manejo sin fatiga con nuestra tecnología de parada en apertura máxima (Maximum Opening Stop)
- + Diseño Antiestático**
Fabricación con material antiestático para evitar daños en los componentes sensibles



weller-tools.com

Weller
Erem



PRECISION
TOOLS



Technical Data

Longitud mm	---
Longitud de los fillos, mm	9
Ancho cabezal mm	11
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	---
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	1.129
Longitud de los fillos, pulgadas	0.354
Ancho cabezal pulgadas	0.433
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	---
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	---
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 1,2
Longitud pulgadas	---
Peso en g	32
Aplicaciones Erem	Microelectrónica