



Produktinformation

LP.STIFTFLEISTE 8213 S / 10 G OB

Leiterplatten-Stiftleiste mit geradem Kontakt, 10-polig, ohne Beschriftung, geschlossen, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S/10 G OB



Basisinformationen

Artikelnummer	25.350.4053.0
EAN	4015573192799
Mengeneinheit	Stück
Verpackungsmenge	50

Klassifikation

Wieland Produktfamilien	Geschlossen
Technische Klassifikation	Stiftleisten

Allgemeine Daten

Rastermaß	5,08 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Polzahl	10
Steckrichtung zur Platine	90°
Anzahl der Etagen	1
Befestigung	ohne

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstossspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom UL fieldwiring	15 A
Strom UL factorywiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A



Produktinformation

Zusätzliche Angaben

Höhe	12 mm
Länge	52,2 mm
Tiefe	8,4 mm