

# BERNSTEIN

ESD/EGB



*Hightech tools*

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER **EPA 6900**



396-6082

396-6094



Der Service-Koffer aus **leitfähigem Material** für Arbeiten in **ESD-Schutzzonen** mit einer umfangreichen Ausstattung an **ESD-Spezialwerkzeugen**. Ideal für elektrostatisch gefährdete Bauteile und Anlagen.

## ELECTRONIC SERVICE-KOFFER EPA

Der Service-Koffer aus **leitfähigem Material** für Arbeiten in ESD-Schutzzonen mit einer umfangreichen Ausstattung an ESD-Spezialwerkzeugen. Ideal für elektrostatisch gefährdete Bauteile und Anlagen.

6900 **BERNSTEIN EPA** mit Werkzeugsortiment 733

6900 **BERNSTEIN EPA** ohne Werkzeugsortiment 607



### Beschreibung:

Das Kunststoffgehäuse, die Werkzeugtafeln sowie die variabel unterteilte Bodenschale aus leitfähigem Material sind **TÜV-geprüft** und erfüllen die **DIN EN IEC Norm 10 00 15 Abschnitt 5**. Die Werkzeuge wurden durch das Prüflabor eines namhaften Elektronik-Konzerns gemäß **IEC 61340** mit Erfolg getestet. Die robusten Kofferschalen sind mit einem stabilen Doppel-Alu-Rahmen verpreßt.

Auf zwei herausnehmbaren Tafeln, eine davon beidseitig bestückt, sind 32 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftlicher Unterlagen. Die Schale im Kofferboden ermöglicht eine übersichtliche Unterbringung zusätzlicher Werkzeuge und Instrumente.

Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar.

**Außenmaße: 460 x 165 x 310 mm**

**Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 5,400 kg**

**Gewicht mit Werkzeugen: ca. 6,280 kg**

### Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-101	<b>Zinnmesser</b> mit Keramik-Klinge, 115 mm	4-632	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 100 x 4,0 mm
2-265	<b>2 Prüfspitzen</b> , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht	4-633	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 125 x 5,5 mm
2-620	<b>PLCC-Ziehwerkzeug</b>	4-662	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> Pozidriv Gr. 1, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 80 mm
• 3-654-15	<b>Seitenschneider EUROline-Conductive</b> , 125 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, für Kupferdraht bis 1,5 mm Ø, schmaler abgerundeter Zangenkopf, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	4-663	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> Pozidriv Gr. 2, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 100 mm
• 3-671-15	<b>Spitzenschneider EUROline-Conductive</b> , 130 mm, für Kupferdraht bis 0,6 mm Ø, äußerst schlank, gerade, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	5-191	<b>Pinzette</b> aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen
• 3-682-15	<b>Flachzange EUROline-Conductive</b> , 130 mm, äußerst schlank, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	5-192	<b>Pinzette</b> aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgesetzten, 3mm breiten, gerade - flach - stumpfen Spitzen
• 3-133-13	<b>Seitenschneider</b> , 145 mm, für harten Draht bis 1,25 mm Ø, für weichen Draht bis 2,5 mm Ø, verchromt, leitfähige schwarze Handschutzhüllen	5-194	<b>Pinzette</b> aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, spitz - abgewinkelt
• 3-245-13	<b>Telefonzange</b> , 200 mm, oval-spitz, mit Drahtschneider, verchromt, leitfähige schwarze Handschutzhüllen	6-612	<b>Steckschlüssel</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 2,0 mm
• 3-732-13	<b>Kombinationszange</b> , 165 mm, verchromt, leitfähige schwarze Handschutzhüllen	6-617	<b>Steckschlüssel</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 4,0 mm
4-603	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,5 mm	6-621	<b>Steckschlüssel</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 5,5 mm
4-605	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,0 mm	6-659	<b>TORX-Schraubendreher</b> T 4, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-606	<b>Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,5 mm	6-661	<b>TORX-Schraubendreher</b> T 5, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-621	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> Gr. 000, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-662	<b>TORX-Schraubendreher</b> T 6, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-622	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> Gr. 00, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-663	<b>TORX-Schraubendreher</b> T 7, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-623	<b>Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> Gr. 0, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-665 L	<b>TORX-Schraubendreher</b> T 9 mit Loch, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
		7-422	<b>ESD/EGB-Pinsel</b> , Borstenbreite 20 mm
<b>Zur weiteren Komplettierung empfehlen wir:</b>			
9-316/5	<b>5 Chip-Container</b> , leitfähige Deckeldose, schwarz, Innenmaße: 118 x 32 x 14 mm	4-657	<b>Extra langer Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> PH Gr. 2, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 300 mm
9-356	<b>ESD-Handling-Set</b> , faltbar, mit Kontaktarmband und Erdungsleitung	4-675	<b>Extra langer TORX-Schraubendreher</b> T 10, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, schwarze Spitze, Klinge 300 mm
4-643	<b>Extra langer Schlitz-Schraubendreher</b> mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 300 x 5,5 mm	4-676 L	<b>Extra langer TORX-Schraubendreher</b> T 15 mit Loch, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, schwarze Spitze, Klinge 300 mm
4-656	<b>Extra langer Kreuzschlitz-Schraubendreher</b> PH Gr. 1, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 300 mm	4-677 L	<b>Extra langer TORX-Schraubendreher</b> T 20 mit Loch, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, schwarze Spitze, Klinge 300 mm