



Artikelnummer: 1201-0022
Lieferumfang: APS 600 mit 1.8m Kabel, 7- teiliges Sekundärsteckerset
Zolltarifnummer: 85044082900
Verpackungseinheit: 56 (600 × 350 × 220 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC		
Max. Ausgangsstrom	0,6 A		
geeignet für	Universal		
Max. Ausgangsleistung	7,2 W		
Ladeströme	Spannung	Ladestrom	Leistung
	3,0 V	0,6 A	1,8 W
	4,5 V	0,6 A	2,7 W
	5,0 V	0,6 A	3,0 W
	6,0 V	0,6 A	3,6 W
	7,5 V	0,6 A	4,5 W
	9,0 V	0,6 A	5,4 W
	12,0 V	0,6 A	7,2 W
Sekundär-Steckerset	Ja		
Umpolkupplung	Ja		
Stabilisiert	Ja		
Spannungsbereich	3 - 12 V DC		
Durchschnittliche Effizienz im B...	68,9 %		
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,050 W		
Farbe	schwarz		
Verpackung	Karton		
Betriebstemperatur	0 - 25 °C		
Lagertemperatur	-25 - 70 °C		