


- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

Ersatzbirne enthalten /  
Spare bulb included /  
Ampoule de rechange fourni /  
Bombilla de repuesto incluidas



### Technische Details / Technical Details / Détails Techniques / Detalles Técnicos:

	TL 280	TL 281
Leuchtweite / Range / Portée / Distancia de la luz	100 m	50 m
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duracion	12 h	2 h
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	Glühbirne / Bulb / Lampe à incandescence / Bombilla - 1 x Krypton	
Ersatzbirne / Spare Bulb / Ampoule de rechange / Bombilla de repuesta	1 x Krypton 3,6 V 0,75 A	1 x Krypton 2,4 V 0,3 A
Batterie/Batteries/Piles/Pilas	3 x Mono D 1,5 V	2 x Mignon AA 1,5 V
spritzwassergeschützt gemäß IP64 / water resistant to IP64 / Protection contre les éclaboussures conform IP64 / protegido contra el agua conforme IP64		
<b>2 Jahre Garantie / 2 Years Guarantee / 2 Ans Garantie / 2 Anos Garantia</b>		



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



**Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten / Germany**

**Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com**