


- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

Dynamo-Lite 1 W TL 407



Technische Details / Technical Details / Détails Techniques / Detalles técnicos:

Leuchtweite / Range / Portée Distancia haz de luz		40 m			
Leuchtmittel / Illuminant / Ampoule / Bombilla		1 x LED 1 W / 2 x LED 5 mm 30 Lumen > 50.000 h			
Akku / Accu / Accumulateur / Pack de baterias		NiMH 3,6 V - 800 mAh			
					
	1 min.	3 min.	5 min.	k.A	
	20 min. (1 W) 60 min. (2 x LED)	25 min. (1 W) 80 min. (2 x LED)	35 min. (1 W) 100 min. (2 x LED)	k.A	
Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios		12 V Ladekabel / 12 V car charger / 12 V cordon de recharge / 12 V cable de cargar la bateria			
Garantie / Guarantee / Garantie / Garantia		2 Jahre / 2 Years / 2 Ans / 2 Anos			



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Licht Emittierende Diode Klasse 1
Light emitting diode class 1
Diode électroluminescente classe 1
Emisor de luz de diodo clase 1

Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten / Germany

Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com