

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones



**Technische Details / Technical Details /
Détails Techniques / Detalles Técnicos:**

	Laser - Lite TL 415	Spot - Lite TL 420	Space - Lite TL 425
Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz	10 - 15 m	10 - 15 m	35 m
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duracion	100 h +	200 h +	300 h +
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	3 x LED	5 x LED	7 x LED
Lichtstärke / Brightness / Puissance lumineuse / Fuerza de la luz	3 x 10.000 mcd	5 x 10.000 mcd	7 x 10.000 mcd
Batterie/Batteries/Piles/Pilas	2 x Mignon AA 1,5 V	2 x Mono D 1,5 V	3 x Mono D 1,5 V
spritzwassergeschützt gemäß IP64 / water resistant to IP64 / Protection contre les éclaboussures conform IP64 / protegido contra el agua conforme IP64			
2 Jahre Garantie ausgenommen Glühbirne / 2 Years Guarantee except illuminant / 2 Ans Garantie sauf ampoule / 2 Anos Garantia sin bombilla			



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Licht Emittierende Diode Klasse 1
Light emitting diode class 1
Diode électroluminescente classe 1
Emisor de luz de diodo classe 1