

## Produktinformation

# 00 21 37 LE

## Werkzeugkoffer "Robust45 Move"

Leer



### Der Name ist Programm: Ideal für den Außeneinsatz

- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 35 kg



### Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 37 LE
EAN	4003773082590
Gewicht	9.940 g
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	609 mm (540 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	263 mm (229 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	428 mm (364 mm)

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

### Ersatzteile

00 21 99 V30	Ersatz-Kippverschluss vorne für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V31	Ersatz-Kippverschluss seitlich für 00 21 37, (2x)
00 21 99 V32	Ersatz-Tragegriff für 00 21 3X,
00 21 99 V33	Ersatz-Gasdruckfedern für 00 21 37, (2x)
00 21 99 V34	Ersatz-Teleskopgriff für 00 21 37,
00 21 99 V36	Ersatz-Rollen für 00 21 37, (2x)

## Ersatzteile

00 21 99 V37	Ersatz-Drehwirbel für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V38	Ersatz-Scharnier für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V39	Ersatz-Kofferclip Werkzeugkarte für 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V40	Ersatz-Tafelclip Werkzeugkarte für 00 21 3X, (2x)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Mit Dokumentenfach



