

## Produktinformation

# 00 50 02 T BK

## Adapterschlaufe



### Leistungsstark und stabil. Vielseitig einsetzbar.

- Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung; bei Industrielletterern, Dachdeckern, Bergsteigern, im Klettersport, Messebau
- Schützt das Werkzeug zuverlässig vor dem Herunterfallen
- Adapterschlaufe kann direkt mit der Kordelseite an Handgelenk, Gürtel, Kletterausrüstung usw. befestigt werden
- In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich
- Ermöglicht schnellen Wechsel von der Sicherung an der Werkzeugtasche zur Fangleine
- Verhindert den Verlust des Werkzeugs, die Verletzung von Lebewesen sowie die Beschädigung von Gegenständen
- Schlaufe aus vernähtem Flachgurt mit eingenähter Kordel und Kordelstopper
- Max. Belastung: 1,5 kg Werkzeuggewicht
- Inhalt: 3 Adapterschlaufen
- Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse

- Lesen Sie vor der Nutzung sorgfältig alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Produkt und seiner Verpackung
- KEINE PSA = Keine persönliche Schutzausrüstung
- Nur zur Anbringung von Werkzeugen aus der KNIPEX Tethered Tools Reihe, Kombination und Anbringung nur nach Anleitung
- Nicht in der Nähe von sich drehenden oder bewegenden Maschinen benutzen
- Trägt kein menschliches Gewicht
- Vor jeder Benutzung auf Gebrauchsspuren untersuchen. Bei deutlichen Gebrauchsspuren nicht weiter verwenden!



### Allgemein

Artikel-Nr.	00 50 02 T BK
EAN	4003773081364
Gewicht	10 g
Abmessungen	85 x 29 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Belastbarkeit	1,5 kg / 3,3 lbs
---------------	------------------

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	40029101
proficl@ss 6.0	AAA286c003
UNSPSC 13.1	46182101

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten