

Produktinformation

03 06 180 T

Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

| | |
|-------------|--|
| Artikel-Nr. | 03 06 180 T |
| EAN | 4003773081395 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht | 270 g |
| Abmessungen | 180 x 57 x 27 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

Technische Attribute

| | |
|---|----------------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,4 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 12,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 16,0 mm ² |
| Absturzsicherung | Ja |
| VDE-geprüft | Ja |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 6.0 | EC000836 |
| proficl@ss 6.0 | AAA967c005 |
| UNSPSC 13.1 | 27112139 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



